

Prípojovací blok VABM-B10-25E-G12-6-P3

číslo dielca: 8026283

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Sieťový modul	27,5 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet miest na ventily	6
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnosť výrobku	1.662 g
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Prípojka riadiaceho vzduchu 12	G1/8
Pneumatická prípojka 1	G1/2
Pneumatická prípojka 3	G1/2
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál prípojovacej lišty	Hliníková tvárna zliatina