


Napájacia doska VABF-B10-25-P1-G14

číslo dielca: 8026317

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Pracovný tlak Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pracovný tlak	-0,9 ... 10 bar
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Max. uťahovací krútiaci moment	3 Nm
Hmotnosť výrobku	26 g
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Pneumatická prípojka 1	G1/4
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál dosky napájania	Hliníkový tlakový odliatok