

# Prípojovací blok VABM-B10-30S-G12-10

číslo dielca: 8026385

★ Základný program

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Sieťový modul	32 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet miest na ventily	10
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnosť výrobku	2.793 g
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Pneumatická prípojka 1	G1/2
Pneumatická prípojka 3	G1/2
Pneumatická prípojka 5	G1/2
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál prípojovacej lišty	Hliníková tvárna zliatina