

Prípojovací blok VABM-B10-30S-N12-6

číslo dielca: 8026390

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Sieťový modul	32 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet miest na ventily	6
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnosť výrobku	1.776 g
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Pneumatická prípojka 1	1/2 NPT
Pneumatická prípojka 3	1/2 NPT
Pneumatická prípojka 5	1/2 NPT
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál prípojovacej lišty	Hliníková tvárna zliatina