


Lineárny portál EXCT-15- -

číslo dielca: 8026575

FESTO



Vzorové zobrazenie

údajový list

Celkový dátový list - Jednotlivé hodnoty závisia od Vašej konfigurácie.

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	15
montážna poloha	vertikálny
Konštrukčné vyhotovenie	Lineárny portál
Pracovný tlak	-0,95 ... 8 bar
Maximálne zrýchlenie	50 m/s ²
Max. Rýchlosť	4,8 m/s
Presnosť opakovania	±0,1 mm
Spínacia doba	100 %
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 90 %
Hladina akustického tlaku	70 dB(A)
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	10 ... 40 °C
Max. procesná sila v smere Z	100 N
Menovité zaťaženie pri maximálnej dynamike	1,5 kg
Typ upevnenia	s upevňovacou sadou s kameňmi do drážky
Materiálový údaj	zhoda s RoHS