


Elektromagnetická cievka

VACN-N-A1-3A

číslo dielca: 8029135

FESTO

pre tubus kotvy FN, pripojovací obrazec tvar A, podľa EN 175 301,
230V AC/50-60 Hz.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typ ovládania	elektrický
montážna poloha	ľubovlný
Spínacia doba	100 %
Trieda izolácie	F
Trieda izolácie smaltovaného drôtu	F
Charakteristická hodnota cievky	230 V AC: 50 Hz, Spínací výkon 6,2 VA, Pridržiavací výkon 3,7 VA 230 V AC: 60 Hz, Spínací výkon 4,9 VA, Pridržiavací výkon 2,9 VA
Nárazová pevnosť	4 kV
Stupeň znečistenia	3
Dovolená odchýlka napätia	+/- 10 %
Klasifikácia Maritime	viď certifikát
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU o nízkom napätí
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK predpisov pre elektrické komponenty
Oddelenie vydávajúce certifikát	DNV TAA000011J
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	95 g
Elektrická prípojka	Pripojovací obrazec tvar A podľa EN 175301-803 podľa DIN EN 175301-803
Typ upevnenia	s ryhovanou maticou
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	Plast Oceľ
Materiál kontaktov zástrčky	Mosadz
Materiál vinutia	Meď