

Elektromagnetická cievka

VACN-N-A1-1-EX2-N

číslo dielca: 8029136

FESTO

pre tubus kotvy FN, pripojovací obrazec tvar A, podľa EN 175 301, 24 V DC, neiskriace.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|--|---|
| Typ ovládania | elektrický |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Spínacia doba | 100 % |
| Trieda izolácie | F |
| Trieda izolácie smaltovaného drôtu | H |
| Charakteristická hodnota cievky | 24 V DC: 2,1 W |
| Dovolená odchýlka napätia | +/- 10 % |
| Klasifikácia Maritime | viď certifikát |
| CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode) | podľa smernice EU - Ex-ochrana (ATEX) |
| UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode) | podľa UK EX predpisov |
| Certifikácia ochrany proti výbuchu mimo EU | EPL Dc (GB) EPL Gc (GB) |
| Oddelenie vydávajúce certifikát | DNV TAA000011J |
| ATEX- kategória plyn | II 3G |
| ATEX- kategória prach | II 3D |
| Výbušné prostredie - ochrana proti vznieteniu: Plyn | Ex nA IIC T5/T4 X Gc |
| Výbušné prostredie - ochrana proti vznieteniu: Prach | Ex tc IIIC T95°C/T105°C X Dc |
| Ex-Teplota okolia | -20°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 - Mierne zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B2-L |
| Spôsob ochrany | IP65 |
| Teplota okolia | -20 ... 60 °C |
| Hmotnosť výrobku | 95 g |
| Elektrická prípojka | Pripojovací obrazec tvar A podľa EN 175301-803 podľa DIN EN 175301-803 |
| Typ upevnenia | s ryhovanou maticou |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál telesa | Plast Oceľ |
| Materiál kontaktov zástrčky | Mosadz |
| Materiál vinutia | Meď |