

# Elektromagnetická cievka


## VACN-N-A1-1

FESTO

číslo dielca: 8029144

★ Základný program

pre tubus kotvy FN, pripojovací obrazec tvar A, podľa EN 175 301, 24 V DC.



### údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typ ovládania	elektrický
montážna poloha	ľubovoľný
Spínacia doba	100 %
Trieda izolácie	F
Trieda izolácie smaltovaného drôtu	F
Charakteristická hodnota cievky	24 V DC: 0,7 W
Dovolená odchýlka napätia	+/- 10 %
Klasifikácia Maritime	viď certifikát
Oddelenie vydávajúce certifikát	DNV TAA000011J
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	95 g
Elektrická prípojka	Pripojovací obrazec tvar A podľa EN 175301-803 podľa DIN EN 175301-803
Typ upevnenia	s ryhovanou maticou
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	Plast Oceľ
Materiál kontaktov zástrčky	Mosadz
Materiál vinutia	Meď