



# Vertikálna napájacia doska VMPA2-VSP-0

číslo dielca: 8029486

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Sieťový modul	21 mm
Pracovný tlak Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pracovný tlak	-0,9 ... 10 bar
Riadiaci tlak Mpa	0,3 ... 0,8 MPa
Riadiaci tlak	3 ... 8 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	70 g
Pneumatická prípojka 1	G1/8
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál dosky napájania	PA - zosilnený