


T - spojka
NPFC-T-2G38-R38-FMF
číslo dielca: 8030248

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Materiál závitovej spojky	Mosadz, poniklovaná
veľkosť zväzku	10
Pracovný tlak	-0,95 ... 50 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [-::-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-20 ... 150 °C
Hmotnosť výrobku	65,8 g
Pneumatická prípojka 1	G3/8
Pneumatická prípojka 2	R3/8
Materiálový údaj	zhoda s RoHS