


**T - spojka**  
**NPFC-T-3R12-M**  
číslo dielca: 8030254

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Materiál závitovej spojky	Mosadz, poniklovaná
veľkosť zväzku	10
Pracovný tlak	-0,95 ... 50 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [-::-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-20 ... 150 °C
Hmotnosť výrobku	86 g
Pneumatická prípojka 1	R1/2
Pneumatická prípojka 2	R1/2
Materiálový údaj	zhoda s RoHS