

Dvojitá vsuvka NPFC-D-2R12-M

číslo dielca: 8030286

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Materiál závitovej spojky	Mosadz, poniklovaná
veľkosť zväzku	10
Pracovný tlak	-0,95 ... 50 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [-::-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-20 ... 150 °C
Hmotnosť výrobku	41,1 g
Pneumatická prípojka 1	R1/2
Pneumatická prípojka 2	R1/2
Materiálový údaj	zhoda s RoHS