

Redukčný nátrubok NPFC-R-G34-G12-F

číslo dielca: 8030297

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|------------------------------------|---|
| Materiál závitovej spojky | Mosadz, poniklovaná |
| veľkosť zväzku | 10 |
| Pracovný tlak | -0,95 ... 50 bar |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [-:--] |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 1 - Nízke zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teplota okolia | -20 ... 150 °C |
| Hmotnosť výrobku | 56,2 g |
| Pneumatická prípojka 1 | G3/4 |
| Pneumatická prípojka 2 | G1/2 |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |