

Elektromagnetická cievka

VACF-B-B2-7

číslo dielca: 8030803

FESTO

Pripojovací obraz Tvar B, priemyselný štandard, 48 V DC.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Vyhovuje predpisu	IEC 61010-1
Spínacia doba	100 %
Trieda izolácie	H
Charakteristická hodnota cievky	48 V DC: 3,4 W
Dovolená odchýlka napätia	+/- 10 %
Osvedčenie	c UL us - Recognized (OL)
Klasifikácia Maritime	viď certifikát
Oddelenie vydávajúce certifikát	DNVGL-TAA000011J
Okolité teplota a teplota média	-20 - 50 °C
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-20 ... 50 °C
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	55,9 g
Elektrická prípojka	Pripojovací obrazec tvar B podľa EN 175301-803 podľa priemyselného štandardu (11 mm)
Typ upevnenia	s ryhovanou maticou
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	PA Oceľ
Materiál elektromagnetickej cievky	Med' Oceľ Termoplast
Materiál vinutia	Med'