


# Spojovacie vedenie NEBC-D12G4-KS-3-R3G4

číslo dielca: 8031121

Výbehový typ

FESTO

Výbehový typ. Dodateľný do 2019. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Hmotnosť výrobku	157 g
Elektrický prípoj 1	Zástrčka, priama, M12x1, 4-pin, D-kódovaná, tieniteľná
Elektrický prípoj 2	Zástrčka, priama, RJ45, 4-pin
Rozsah pracovného napätia DC	0 ... 50 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40°C	1 A
Nárazová pevnosť	0,8 kV
Špecifikácia kábla pre Ethernet	Typ: CAT.5
Dĺžka kábla	3 m
Vlastnosť vedenia	Basic
Testovacie podmienky kábla	Ohybová pevnosť podľa noriem Festo, podmienky skúšok na vyžiadanie
Min. polomer ohybu kábla	52 mm
Priemer kábla	6,4 mm
Tolerancia priemeru kábla	± 0,2 mm
Káblové usporiadanie	2x(2x0,14)
Nominálny prierez vodiča	0,14 mm <sup>2</sup>
Prierez pripojky	0,14 mm <sup>2</sup>
Spôsob ochrany	IP20 IP67
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	-20 ... 80 °C
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
Materiál izolácie kábla	TPE-U(PUR)
Farba káblového opláštenia	modrý
Materiál kontaktov zástrčky	Mosadz Poniklovaný a pozlátený