


# Povrchové svetlo SBAL-C6-A-W

číslo dielca: 8031158

Výbehový typ

Výbehový typ. Dodateľný do 2024. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa EU-RoHS-RL
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK predpisov pre EMC podľa UK RoHS predpisov
Osvedčenie	RCM Mark
Pracovný odstup	100 - 300 mm
Typ osvetlenia	Ploché svetlo
Typ svetla	biely LED jasné
Dĺžka hriadeľa	410 - 750 mm
Elektrická prípojka	12-pólový 2x M12 Zástrčka
Spínacia hladina	Hladina 10 V ... UB
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Dovolená odchýlka napätia	+/- 10 %
Činiteľ zvlnenia	10 %
Príkon prúdu v trvalej prevádzke	80 mA
Príkon prúdu v režime s bleskom	200 mA
Max. počet zariadení zapojených v rade	4
Ochrana proti prepólovaniu	pre všetky elektrické prípojky
Teplota okolia v trvalej prevádzke	0 ... 50 °C
Teplota okolia v režime s bleskom	0 ... 50 °C
Teplota skladovania	-20 ... 60 °C
Spôsob ochrany	IP67
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Hmotnosť výrobku	60 g
Typ upevnenia	mech. upnuté v rybinovej drážke s príslušenstvom
Materiál telesa	ABS-zosilnený
Materiálový údaj	zhoda s RoHS