

# Lišta snímača

## DASP-F5-80-50-A-SR-S1-2

číslo dielca: 8031620

Výbehový typ

FESTO

[vhodné pre upínací valec DFAW.](#)

[Výbehový typ. Dodateľný do 2019. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.](#)



### údajový list

| charakteristický znak               | Hodnota                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Velkosť                             | 80                                     |
| montážna poloha                     | ľubovoľný                              |
| Konštrukčné vyhotovenie             | Senzorová lišta                        |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK  | 2 - Mierne zaťaženie koróziou          |
| Teplota okolia                      | -10 ... 60 °C                          |
| Max. uťahovací krútiaci moment      | 2,9 Nm                                 |
| Počiatočná hmotnosť pri zdvíhu 0 mm | 131,8 g                                |
| Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvíhu | 1,4 g                                  |
| Typ upevnenia                       | s priebežnou dierou a skrutkou         |
| Materiál profilu                    | Hliníková tvárna zliatina<br>eloxovaný |
| Materiálový údaj                    | zhoda s RoHS                           |
| Materiál skrutiek                   | vysokolegovaná oceľ                    |