

Lišta snímača

DASP-F5-80-125-A-SR-S4-2


číslo dielca: 8031638

Výbehový typ

vhodné pre upínací valec DFAW.

Výbehový typ. Dodateľný do 2019. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|-------------------------------------|--|
| Velkosť | 80 |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Konštrukčné vyhotovenie | Senzorová lišta |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 - Mierne zaťaženie koróziou |
| Teplota okolia | -10 ... 60 °C |
| Max. uťahovací krútiaci moment | 2,9 Nm |
| Počiatočná hmotnosť pri zdvíhu 0 mm | 131,8 g |
| Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvíhu | 1,4 g |
| Typ upevnenia | s priebežnou dierou a skrutkou |
| Materiál profilu | Hliníková tvárna zliatina eloxovaný |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál skrutiek | vysokolegovaná oceľ |