

# Pripojovacia doska VMPA2-FB-AP-2-1-T0-RV

číslo dielca: 8034550

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Šírka	52 mm
Dĺžka	107,3 mm
Sieťový modul	21 mm
Max. počet miest na ventily	2
Pracovný tlak Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pracovný tlak	-0,9 ... 10 bar
Riadiaci tlak Mpa	0,3 ... 0,8 MPa
Riadiaci tlak	3 ... 8 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	190 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál pripojovacej dosky	Hliníkový tlakový odliatok