

Prípojovacia doska VMPAL-AP-10-T35-RV

číslo dielca: 8035232

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Šírka	10 mm 10,7 mm
Dĺžka	107,3 mm
Sieťový modul	10,7 mm
Rozdelenie tlakových zón	Kanál 3 a 5
integrovaná funkcia	Spätný ventil
Max. počet miest na ventily	1
Smer prúdenia	nereverzibilný
Skladba ventilového terminálu	Kombinovateľné veľkosti ventilov
Pracovný tlak Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pracovný tlak	-0,9 ... 10 bar
Riadiaci tlak Mpa	0,3 ... 0,8 MPa
Riadiaci tlak	3 ... 8 bar
Vhodnosť pre vákuum	nie
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - Silné zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	25 g
Pneumatická prípojka 2	pre patrónu 10 mm
Pneumatická prípojka 4	pre patrónu 10 mm
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál prípojovacej dosky	PA - zosilnený