


Napájacia doska VABF-S1-1-P1A11-G12

číslo dielca: 8037655

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Šírka	44 mm
Funkcia odsávania	cez škrtiacu dosku
podľa normy	ISO 5599-1
Max. počet miest na ventily	1
Pracovný tlak Mpa	0 ... 1 MPa
Pracovný tlak	0 ... 10 bar
Vhodnosť pre vákuum	áno
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU o nízkom napätí
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota skladovania	-20 ... 60 °C
Teplota média	-10 ... 50 °C
Riadiace médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Teplota okolia	-10 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	660 g
Pneumatická prípojka 1	G1/2
Pneumatická prípojka 3	G1/2
Pneumatická prípojka 5	G1/2
Materiál dosky odvetrania	Hliníková tvárna zliatina
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál dosky napájania	Hliníkový tlakový odliatok