

# Platňa regulátora VMPA14-B8-R2-M5-10

číslo dielca: 8043516

FESTO



## údajový list

| charakteristický znak                     | Hodnota   |
|---|---|
| Šírka                                     | 14 mm   |
| montážna poloha                           | ľubovoľný   |
| Pneumatické zrežazenie, zvislé            | Tlakový regulátor pre 2                                     |
| Funkcia regulátora                        | konštantný výstupný tlak<br>so sekundárnym odvzdušnením     |
| Oblasť regulácie tlaku                    | 2 ... 6 bar   |
| Vstupný tlak 1                            | 0,5 ... 10 bar  |
| Pracovné médium                           | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]                |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK        | 1 - Nízke zaťaženie koróziou                                |
| LABS - konformita                         | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Spôsob ochrany                            | IP65<br>podľa IEC 60529                                     |
| Teplota okolia                            | -5 ... 50 °C  |
| Max. uťahovací krútiaci moment            | 0,65 Nm   |
| Hmotnosť výrobku                          | 76 g  |
| Spôsob upevnenia výškového zrežazenia     | na dosku pre zrežazenie                                     |
| Prípojka manometra                        | M5  |
| Materiálový údaj                          | zhoda s RoHS  |
| Materiál ovládacieho panelu               | PA  |
| Materiál tesnení                          | NBR   |
| Materiál telesa regulátora                | PA  |