


# Pripojovacia doska VABS-K1-7B-12-M5-P

číslo dielca: 8047064

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	1,2 mm
Veľkosť ventilu	7 mm
Fluidný prípoj	vnútorný závit M5
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	Smer pripoja - dole
Smer prúdenia	reverzibilný
Pracovné médium	Kvapalná médiá Plynné médiá
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Dbajte na odolnosť materiálov, ktoré prichádzajú do styku s médiom
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota skladovania	-20 ... 70 °C
Vhodné pre potravinárstvo	Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch
Teplota média	0 ... 50 °C
Teplota okolia	0 ... 50 °C
Maximálny ťahovací moment na upevnenie ventilu	0,15 Nm
Max. ťahovací krútiaci moment závitovej spojky	0,6 Nm
Hmotnosť výrobku	3,3 g
Typ upevnenia pripojovacej dosky	s priebežným vŕtaním
Typ upevnenia ventilu	s vnútorným závitom
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál pripojovacej dosky	PEEK
Materiál závitovej časti	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ