


Vstupný modul CTMM-S1-A-8E-A-M8-4

číslo dielca: 8047506

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Rozmery Š x D x V	27 mm x 123 mm x 40 mm
Sieťový modul	28 mm
Hmotnosť výrobku	75 g
Teplota média	-5 ... 50 °C
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Teplota skladovania	-20 ... 40 °C
Spôsob ochrany	IP65 IP67
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
Odolnosť proti vibráciám	Skúška použitia v doprave na úrovni 2 podľa FN 942017-4 a EN 60068-2-6
Pevnosť proti otrasom	Test proti otrasom na úrovni 2 podľa FN 942017-5 a EN 60068-2-27
Max. dĺžka vedenia	30 m
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	PA - zosilnený
Diagnostika cez LED	Chyba na modul
Počet výstupov	0
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Menovité prevádzkové napätie DC elektronika / snímače	24 V
Povolené výkyvy napätia pre elektroniku / snímače	± 25 %
Vlastná spotreba prúdu pri menovitom prevádzkovom napätí - elektronika/snímače	typ. 12 mA
Elektrické pripojenie, vstup, funkcia	Analógový vstup
Elektrické pripojenie, vstup, typ pripojenia	8x zásuvka
Elektrické pripojenie, vstup, technológia pripojenia	M8x1, kódovanie A podľa EN 61076-2-104
Elektrické pripojenie, vstup, počet pólov/žíl	4
Počet vstupov	8
Max. zvyškový prúd vstupov na jeden modul	0,2 A
meraná veličina	Prúd
Rozsah signálu	4 - 20 mA
Elektrické oddelenie kanál - kanál	nie
Elektrické oddelenie kanál - vnútorná zbernica	nie
Ochrana (skrat)	interná elektronická poisťka