

Paralelná montážna sada EAMM-U-60-D40-58AA-91

číslo dielca: 8058940

FESTO

Vhodné pre elektrické pohony.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	60
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet otáčok	6.000 1/min
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	26,7 kgmm ²
Hnací moment pri chode naprázdno	0,07 Nm
Prenosný krútiaci moment	3 Nm
Hmotnosť výrobku	1.150 g
Kód rozhrania, pohon	D40
Kód rozhrania, motor in	58AA
Materiálový údaj	zhoda s RoHS