


Paralelná montážna sada EAMM-U-70-S48-70AB-96

číslo dielca: 8058970

FESTO

Vhodné pre elektrické pohony.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|----------------------------------|-----------------------|
| Velkosť | 70 |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Max. počet otáčok | 5.000 1/min |
| LABS - konformita | VDMA24364-B2-L |
| Teplota skladovania | -25 ... 60 °C |
| Relatívna vlhkosť vzduchu | 0 - 95 % |
| Spôsob ochrany | IP40 |
| Teplota okolia | -10 ... 60 °C |
| Hmotnostný moment zotrvačnosti | 118 kgmm ² |
| Hnací moment pri chode naprázdno | 0,18 Nm |
| Prenosný krútiaci moment | 7 Nm |
| Hmotnosť výrobku | 1.800 g |
| Kód rozhrania, pohon | S48 |
| Kód rozhrania, motor in | 70AB |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |