

# Paralelná montážna sada EAMM-U-86-S48-58AA-102

číslo dielca: 8058995

FESTO

Vhodné pre elektrické pohony.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	86
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet otáčok	5.000 1/min
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	175 kgmm <sup>2</sup>
Hnací moment pri chode naprázdno	0,25 Nm
Prenosný krútiaci moment	9,5 Nm
Hmotnosť výrobku	2.500 g
Kód rozhrania, pohon	S48
Kód rozhrania, motor in	58AA
Materiálový údaj	zhoda s RoHS