

# Paralelná montážna sada EAMM-U-86-S48-70GA-177

číslo dielca: 8059019

FESTO

Vhodné pre elektrické pohony.



## údajový list

| charakteristický znak            | Hodnota               |
|----------------------------------|-----------------------|
| Velkosť                          | 86                    |
| montážna poloha                  | ľubovoľný             |
| Max. počet otáčok                | 5.000 1/min           |
| LABS - konformita                | VDMA24364-B2-L        |
| Teplota skladovania              | -25 ... 60 °C         |
| Relatívna vlhkosť vzduchu        | 0 - 95 %              |
| Spôsob ochrany                   | IP40                  |
| Teplota okolia                   | -10 ... 60 °C         |
| Hmotnostný moment zotrvačnosti   | 175 kgmm <sup>2</sup> |
| Hnací moment pri chode naprázdno | 0,25 Nm               |
| Prenosný krútiaci moment         | 9,5 Nm                |
| Hmotnosť výrobku                 | 3.300 g               |
| Kód rozhrania, pohon             | S48                   |
| Kód rozhrania, motor in          | 70GA                  |
| Materiálový údaj                 | zhoda s RoHS          |