

Paralelná montážna sada EAMM-U-145-S62-126AA-288

číslo dielca: 8059073

FESTO

Vhodné pre elektrické pohony.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	145
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet otáčok	4.000 1/min
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	2.270 kgmm ²
Hnací moment pri chode naprázdno	2 Nm
Prenosný krútiaci moment	9,5 Nm
Hmotnosť výrobku	15.000 g
Kód rozhrania, pohon	S62
Kód rozhrania, motor in	126AA
Materiálový údaj	zhoda s RoHS