


Zástrčka spojky NPHS-S6-M-G12F

číslo dielca: 8059264

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	7,85 mm
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 10 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	49 g
Pneumatická prípojka 1	vnútorný závit G1/2
Materiálový údaj	zhoda s RoHS