


Zásuvka spojky NPHS-D6-P-G38F

číslo dielca: 8059272

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 10 bar
Štandardný menovitý prietok	2.083 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	114 g
Pneumatická prípojka 1	vnútorný závit G3/8
Materiálový údaj	zhoda s RoHS