


# Zásuvka spojky NPHS-D6-M-G38

číslo dielca: 8059276

FESTO



## údajový list

| charakteristický znak                     | Hodnota                                      |
|---|--|
| Menovitá hodnota                          | 10 mm  |
| Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt    | -0,95 ... 20 bar                             |
| Štandardný menovitý prietok               | 2.050 l/min                                  |
| Pracovné médium                           | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-:] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním                    |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK        | 1 - Nízke zaťaženie koróziou                 |
| LABS - konformita                         | VDMA24364-B2-L                               |
| Teplota okolia                            | -20 ... 80 °C                                |
| Menovitý ťahovací moment                  | 15 Nm  |
| Tolerancia pre menovitý ťahovací moment   | ± 20 %                                       |
| Hmotnosť výrobku                          | 179 g  |
| Pneumatická prípojka 1                    | vonkajší závit G3/8                          |
| Materiálový údaj                          | zhoda s RoHS                                 |