


Zásuvka spojky NPHS-D6-M-G12

číslo dielca: 8059277

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	10 mm
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 20 bar
Štandardný menovitý prietok	2.000 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-:]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Menovitý ťahovací moment	25 Nm
Tolerancia pre menovitý ťahovací moment	± 20 %
Hmotnosť výrobku	200 g
Pneumatická prípojka 1	vonkajší závit G1/2
Materiálový údaj	zhoda s RoHS