

Riadiaci systém YCCP

číslo dielca: 8061000

Výbehový typ

FESTO

Výbehový typ. Dodateľný do 2021. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Pracovný tlak	4 ... 10 bar
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa smernice EU o nízkom napätí
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
Teplota skladovania	-20 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	max. 50 % pri 40 °C
Spôsob ochrany	IP54
Teplota okolia	-20 ... 40 °C
Menovitá výška použitia	1000 m NN
Elektrická prípojka	Svorkovnica Push-in
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS zhoda s RoHS