

# Plastová hadica PTFEN-1/2-NT-150

číslo dielca: 8061183

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	12,7 mm
Príslušný polomer zahnutia pre prietok	120 mm
Vnútorný priemer	8,5 mm
Min. polomer ohybu	81 mm
Pokyn pre použitie	Hadica bez potlače
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-0,095 ... 0,5 MPa
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 5 bar
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-13,775 ... 72,5 psi
Pracovný tlak závislý od teploty	-0,095 ... 1,2 MPa
Teplotne závislý pracovný tlak	-0,95 ... 12 bar
Pracovný tlak závislý od teploty	-13,775 ... 174 psi
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-]
Ohňový test materiálu	UL94 V-0
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Trieda čistoty	Tento produkt je statický objekt, preto pri správnom použití nie je možná aktívna tvorba čiastočiek. Pred použitím produktu v čistom prostredí ho vyčistite a zaistíte správnu inštaláciu.
Vhodné pre potravinárstvo	Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch
Teplota okolia	-20 ... 150 °C
Hmotnosť výrobku podľa dĺžky	0,153 kg/m
Pneumatická prípojka	pre nástrchnú rýchlospojku vonkajší priemer 1/2"
Farba	prírodná
Tvrdosť podľa Shore	D 55 +/-5
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál hadice	PTFE