


# Axiálna montážna sada EAMM-A-L27-40R

číslo dielca: 8063445

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Prenosný krútiaci moment	1,6 Nm
Hmotnosť výrobku	131 g
Kód rozhrania, pohon	L27
Kód rozhrania, motor in	40R
Materiálový údaj	zhoda s RoHS