


Axiálna montážna sada EAMM-A-L62-90GB

číslo dielca: 8063504

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Prenosný krútiaci moment	57 Nm
Hmotnosť výrobku	1.526 g
Kód rozhrania, pohon	L62
Kód rozhrania, motor in	90GB
Materiálový údaj	zhoda s RoHS