


Axiálna montážna sada EAMM-A-L62-120GB

číslo dielca: 8063509

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---------------------------|----------------|
| montážna poloha | ľubovoľný |
| LABS - konformita | VDMA24364-B2-L |
| Teplota skladovania | -25 ... 60 °C |
| Relatívna vlhkosť vzduchu | 0 - 95 % |
| Spôsob ochrany | IP40 |
| Teplota okolia | -10 ... 60 °C |
| Prenosný krútiaci moment | 47 Nm |
| Hmotnosť výrobku | 1.684 g |
| Kód rozhrania, pohon | L62 |
| Kód rozhrania, motor in | 120GB |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |