


# Axiálna montážna sada EAMM-A-M43-55A

číslo dielca: 8063533

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Prenosný krútiaci moment	12,5 Nm
Hmotnosť výrobku	329 g
Kód rozhrania, pohon	M43
Kód rozhrania, motor in	55A
Materiálový údaj	zhoda s RoHS