


Axiálna montážna sada EAMM-A-N48-72GA

číslo dielca: 8063601

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Prenosný krútiaci moment	17 Nm
Hmotnosť výrobku	739 g
Kód rozhrania, pohon	N48
Kód rozhrania, motor in	72GA
Materiálový údaj	zhoda s RoHS