


Hlava kamery SBPB-R2C-U3-1E1A-C

číslo dielca: 8066467

Výbehový typ

FESTO

Výbehový typ. Dodateľný do 2025. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Rozlíšenie snímača	1280 x 1024 Pixel (SXGA)
Upevnenie objektívu	C-Mount
Zorné pole	Závislé od zvoleného objektívu
Šírka	29 mm
Výška	29 mm
Dĺžka	49 mm
Typ upevnenia	s upevňovacou sadou
Menovité prevádzkové napätie DC	5 V
Spotreba elektrickej energie	1,3 ... 1,5 W
Dovolená odchýlka napätia	+/- 5 %
KC značka	KC-EMV
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-20 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	20 - 80 %
Spôsob ochrany	IP30
Poznámka ku krytiu	zmontované
Okolité podmienky	odrušenie cudzích vonkajších vplyvov Najčistejší okolitý vzduch suchý
Teplota okolia	0 ... 40 °C
Hmotnosť výrobku	52 g
doba expozície	9 µs ... 2.000 ms
Pomer obrazu (Plný obraz)	60 fps
Typy snímačov	Farba
Pracovný odstup	Závislé od zvoleného objektívu
USB rozhranie, funkcia	Napájanie Komunikácia
USB rozhranie, typ pripojenia	zásuvka
USB rozhranie, pripojovacia technika	USB 3.0 typ B micro
USB rozhranie, počet pólov/žíl	10
Rozhranie vst-/výstupov, funkcia	bez funkcie
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná