



# Spojovacie vedenie NEBB-M12W5-P-2.5-LE3

číslo dielca: 8066679

FESTO



## údajový list

| charakteristický znak                      | Hodnota   |
|--|---|
| Vyhovuje predpisu                          | Farby žíl a pripojovacie čísla podľa EN 60947-5-2<br>EN 61076-2-101     |
| Označovanie vedenia                        | S držiakom štítkov  |
| Elektrický prípoj 1, funkcia               | Strana pripojeného zariadenia   |
| Elektrický prípoj 1, tvar                  | okružly   |
| Elektrický prípoj 1, typ prípoja           | zásuvka   |
| Elektrický prípoj 1, výstup kábla          | Uhlová  |
| Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika | M12x1, A-kódovaná podľa EN 61076-2-101                                  |
| Elektrický prípoj 1, počet pólov/žíl       | 5   |
| Elektrický prípoj 1, obsadené póly/žily    | 3   |
| Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia      | Poistenie skrutky s SW13  |
| Elektrický prípoj 2, funkcia               | Strana riadenia   |
| Elektrický prípoj 2, typ prípoja           | kábel   |
| Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika | otvorený koniec   |
| Elektrický prípoj 2, počet pólov/žíl       | 3   |
| Elektrický prípoj 2, obsadené póly/žily    | 3   |
| Rozsah pracovného napätia DC               | 0 ... 250 V   |
| Rozsah pracovného napätia AC               | 0 ... 250 V   |
| Prúdová zaťažiteľnosť pri 40°C             | 4 A   |
| Nárazová pevnosť                           | 2,5 kV  |
| Dĺžka kábla                                | 2,5 m   |
| Vlastnosť vedenia                          | Pre statické aplikácie  |
| Testovacie podmienky kábla                 | Podmienky testovania na vyžiadanie                                      |
| Polomer ohybu, pevná montáž kábla          | ≥ 12 mm   |
| Priemer kábla                              | 3,8 mm  |
| Káblové usporiadanie                       | 3x0,25  |
| Nominálny prierez vodiča                   | 0,25 mm <sup>2</sup>  |
| Žilové konce                               | Odblankov.<br>Tupo zastrihnuté  |
| Spôsob ochrany                             | IP65<br>IP68<br>IP69K   |
| Poznámka ku krytiu                         | zmontované  |
| Teplota okolia                             | -25 ... 70 °C   |
| CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)      | podľa smernice EU o nízkom napätí<br>podľa EU-RoHS-RL                   |
| UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)  | podľa UK predpisov pre elektrické komponenty<br>podľa UK RoHS predpisov |
| LABS - konformita                          | VDMA24364-B2-L  |
| Trieda čistoty                             | ISO trieda 4  |
| Materiálový údaj                           | zhoda s RoHS  |
| Stupeň znečistenia                         | 3   |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK         | 2 - Mierne zaťaženie koróziou   |
| Materiál izolácie kábla                    | PVC   |
| Farba káblového opláštenia                 | šedý  |
| Materiál telesa                            | TPE-U(PU)   |

| charakteristický znak       | Hodnota                   |
|-----------------------------|---------------------------|
| Farba púzdra                | čierny                    |
| Materiál poistenia skrutiek | Mosadz, poniklovaná       |
| Materiál tesnení            | NBR                       |
| Materiál kontaktov zástrčky | Pozlátená medená zliatina |
| Materiál izolácie           | PVC                       |