

# Elektronický modul VMPA14-FB-EMS-D2-8

číslo dielca: 8066766

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Diagnostika	Condition Monitoring Zlomený kábel na každú ventilovú cievku Skrat, ventily Nízkonapäťový ventil
Max. počet miest na ventily	4
Max. počet cievok ventilu	8
Vlastná spotreba prúdu pri záťažovom napätí	3 mA
Vlastná spotreba prúdu pri pracovnom napätí	8 mA
Nominálny záberový prúd na jednu cievku	58 mA až 24 ms
Menovitý prúd pri poklese prúdu	9 mA po 24 ms
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou (pri zabudovanom stave)
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnosť výrobku	30 g
Materiál telesa	POM
Materiálový údaj	zhoda s RoHS