

# Elektronický modul VMPA14-MPM-EMM-8

číslo dielca: 8066769

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Max. počet miest na ventily	4
Max. počet cievok ventilu	8
Nominálny záberový prúd na jednu cievku	80 mA do 25 ms
Menovitý prúd pri poklese prúdu	25 mA po 25 ms
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou (pri zabudovanom stave)
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnosť výrobku	30 g
Materiál telesa	POM
Materiálový údaj	zhoda s RoHS