


Pripojovacia doska VMPA14-AP-4-1-EMS-8

číslo dielca: 8066778

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Šírka	65,5 mm
Dĺžka	107,3 mm
Sieťový modul	14,8 mm
Max. počet miest na ventily	4
Pracovný tlak Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pracovný tlak	-0,9 ... 10 bar
Riadiaci tlak Mpa	0,3 ... 0,8 MPa
Riadiaci tlak	3 ... 8 bar
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	252 g
Pneumatická prípojka 2	G1/8
Pneumatická prípojka 4	G1/8
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál pripojovacej dosky	Hliníkový tlakový odliatok