


Vákuový filter OAFF-G3-7

číslo dielca: 8068945

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Kvalita filtrácie	40 µm
veľkosť zväzku	10
Pracovný tlak Mpa	-95 ... 0 kPa
Pracovný tlak	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Pracovné médium	atmosférický vzduch založený na ISO 8573-1:2010 [7::-]
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnosť výrobku	1,5 g
Typ upevnenia	nasunuteľný s aretáciou
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál filtra	tkanina PA
Materiál telesa	POM
Vhodné pre odľukovací impulz	0,7 MPa 7 bar
Vhodné pre odľukovací impulz (psi)	101,5 psi