



Tlmič nárazov DYSS-7-5-Y1F

číslo dielca: 8069001

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Velkosť | 7 |
| Zdvih | 5 mm |
| Tlmenie | samonastaviteľný |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Rozpoznanie polohy | bez |
| Max. nárazová rýchlosť | 1,5 m/s |
| Krátky nastavovací čas | 0,2 s |
| Dlhý nastavovací čas | 1 s |
| činnosť | jednočinný vysúvajúci |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 - Mierne zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B2-L |
| Teplota okolia | -10 ... 80 °C |
| Dĺžka tlmenia | 5 mm |
| Maximálna nárazová sila | 300 N |
| Max. uťahovací krútiaci moment | 3 Nm |
| Max. spotreba energie na zdvih | 2 J |
| Max. spotreba energie za hodinu | 12.000 J |
| Max. zvyšková energia | 0,01 J |
| sila na návrat (spätný pohyb) | 1,2 N |
| Hmotnosť výrobku | 15 g |
| Typ upevnenia | s kontramaticou |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál tesnení | NBR |
| Materiál telesa | vysokolegovaná oceľ |
| Materiál piestnej tyče | vysokolegovaná oceľ |