

Dvojitá vsuvka NPFC-D-M5-G18-M

číslo dielca: 8069211

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Materiál závitovej spojky	Mosadz, poniklovaná
veľkosť zväzku	10
Pracovný tlak	-0,95 ... 50 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-20 ... 150 °C
Hmotnosť výrobku	8,8 g
Pneumatická prípojka 1	M5
Pneumatická prípojka 2	G1/8
Materiálový údaj	zhoda s RoHS