


Redukčný nátrubok NPFC-R-G12-G14-F

číslo dielca: 8069223

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Materiál závitovej spojky	Mosadz, poniklovaná
veľkosť zväzku	10
Pracovný tlak	-0,95 ... 50 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [-:--]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-20 ... 150 °C
Hmotnosť výrobku	32 g
Pneumatická prípojka 1	G1/2
Pneumatická prípojka 2	G1/4
Materiálový údaj	zhoda s RoHS