

# Redukčná vsuvka NPFC-R-M5-M3-MF

číslo dielca: 8069227

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Materiál závitovej spojky	Mosadz, poniklovaná
veľkosť zväzku	10
Pracovný tlak	-0,95 ... 50 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [-:~:]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-20 ... 150 °C
Hmotnosť výrobku	1,2 g
Pneumatická prípojka 1	M5
Pneumatická prípojka 2	M3
Materiálový údaj	zhoda s RoHS